
EU-Konformitätserklärung | Déclaration de conformité UE | Dichiarazione di conformità UE

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Das Produkt wurde unter Berücksichtigung untenstehender Normen gefertigt und entspricht den genannten Richtlinien.

FR Nous déclarons par la présente sous notre entière responsabilité que le produit concerné par cette déclaration respecte les exigences des directives mentionnées ci-après. L'objet de la déclaration décrit ci-dessous est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable. Le produit a été fabriqué conformément aux normes énumérées ci-dessous et est conforme aux directives mentionnées.




IT Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto, a cui si riferisce questa dichiarazione, corrisponde alle direttive di seguito riportate. L'oggetto della dichiarazione di cui sotto è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Il prodotto è stato fabbricato in conformità alle norme elencate di seguito ed è conforme alle direttive menzionate.

TYPE REF

Typ | Type | Tipo


BFA 6T-3AM, BFB 1T-4AM, BFB 1T-4SAM, BFB 3T-3AM, BFB 3T-3LBM, BFB 600K-1AM, BFB 600K-1SAM, BFB 6T-3AM, BFN 3T-3AM, IFB 300K-2AM, KFB-TAM, KFN-TAM, NFB 1T-1AM, NFB 1T-1LAM, NFB 600K-1AM, NFB 600K-1LAM, TBFN 1.5T-4M-A, TBFN 1.5T-4SM-A, TBFN 600K-1SM-A, TIFB 100K-3-A, TIFB 100K-3L-A, TIFB 10K-3LM-A, TIFB 10K-3M-A, TIFB 10K-4-A, TIFB 10K-4L-A, TIFB 150K20DM-A, TIFB 150K-2LM-A, TIFB 300K-2-A, TIFB 300K-2M-A, TIFB 30K-2M-A, TIFB 30K-3-A, TIFB 3K-4-A, TIFB 600K-1M-A, TIFB 600K-2-A, TIFB 60K10DLM-A, TIFB 60K-2M-A, TIFB 60K-3-A, TIFB 60K-3L-A, TIFB 6K-3M-A, TIFB 6K-3SM-A, TIFB 6K-4-A, TIFB 6K-4S-A, TNFN 1.5T-1M-A, TNFN 600K-1M-A, TSFB 100K-2H-A, TSFB 100K-2HM-A, TSFB 100K-2LM-A, TSFB 100K-2XL-A, TSFB 100K-2XLM-A, TSFB 10K-3H-A, TSFB 15K-3HM-A, TSFB 20K-3H-A, TSFB 30K-2HM-A, TSFB 50K-3H-A, TSFB 50K-3LH-A, TSFB 50K-3XL-A, TSFB 60K-2LHM-A, TSFB 60K-2XLM-A, TUFN 1.5T-4M-A, TUFN 600K-1M-A, UFA 1T-4A, UFA 3T-3A, UFA 3T-3LA,

UFA 600K-1SA, UFA 6T-3A, UFA 6T-3LA, UFB 1.5T-4AM, UFB 600K-1AM

CE Kennzeichnung Marquage CE Marcatura CE	EU-Richtlinie Directive UE Direttiva	Normen Normes Norme
	2011/65/EU (RoHS) <i>OJ L 174, 1.7.2011, p. 88-110</i>	EN 63000:2018
	2014/30/EU (EMC) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 79-106</i>	EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 61000-3-2:2019
	2014/35/EU (LVD) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 357-374</i>	EN 62368-1:2014+A11:2017

Datum | Date | Data: 22.08.2023

Ort der Ausstellung: 72336 Balingen,
Lieu de délivrance: Germany
Luogo del rilascio:



Albert Sauter
KERN & SOHN GmbH

Signatur: Geschäftsführer
Signature: Directeur Exécutif
Firma: Amministratore