

Bilancia per sedie a rotelle KERN MWA

Bilancia per sedie a rotelle con due rampe integrate per una comoda salita – con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico fisso, per l'uso professionale nella diagnostica medica



KERN MWA 300K-1PM



KERN MWA 300K-1M

**Rivenditore specializzato KERN**



KERN MWA 300K-1PM



4

**4 KERN MWA-A02:** Barra di appiglio, senza stativo, non ribaltabile, per il montaggio sul posto alla bilancia per sedie a rotelle KERN MWA 300K-1M o MWA 300K-1PM. Tre bilance in una: Grazie alla pratica barra di appiglio KERN MWA 300K-1M o MWA 300K-1PM, con pochi gesti è possibile trasformare la bilancia per sedie a rotelle in una bilancia multifunzione. Così i pazienti possono essere pesati in posizione libera, appoggiati alla barra di appiglio oppure su una sedia a rotelle

## Caratteristiche

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all'uso medico in base alla norma 93/42/CEE
- Particolarmente indicata per pesare pazienti su sedie a rotelle, grazie alla piattaforma ribassata accessibile da entrambi i lati
- **1** L'ampio ponte di pesata in acciaio è ideale anche per pazienti obesi
- Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Funzione Hold:  
Per pazienti inquieti in piedi o seduti viene calcolato e "congelato" un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai pazienti, per poi leggere il valore di pesata in tutta calma
- **MWA 300K-1PM!** Bilancia per sedie a rotelle con pratica barra di appiglio incluso stativo per il montaggio ergonomico e comodo dell'apparecchio indicatore. La barra di appiglio garantisce al paziente ulteriore sicurezza nel percorrere o salire sulla piattaforma di pesata
- **2** Le due rampe ed il corrimano MWA-A01 possono essere facilmente ripiegati ad es. per il trasporto

- Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
- Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
- Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
- **3** Rapporto GLP/ISO, stampa del valore del peso, BMI, ecc. con data e ora. Modulo di stampa conforme a FLP/GMP in DE, GB, FR, solo in combinazione con cavo d'interfaccia RS-232 KERN CFS-A01 e stampante YKB-01N
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

## Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 200×128×55 mm
- Dimensioni totali, senza corrimano L×P×A 1180×1000×1130 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 300 cm
- Possibile funzionamento a batteria, 6×1,5 V AA, non comprese, autonomia fino a 20 h
- Alimentatore esterno, di serie
- Peso netto ca. 76 kg

## Accessori

- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore, fornitura 5 pezzi, KERN MBC-A06S05
- Panni per la pulizia, salviette senza alcool per la disinfezione con panno. Soddisfano i requisiti di legge per la sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme TRGS 525/540. Contenuto della confezione 80 pezzi, salvietta da 20×22 cm, KERN MYC-01
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 40 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, KERN MBC-A08
- Alimentatore esterno, 230 V/50 Hz, standard EU, CH, KERN MBC-A10
- Cavo d'interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio esterno, KERN CFS-A01
- **4** Barra di appiglio, acciaio verniciato, dimensioni L×P×A ca. 560×40×920 mm, materiale in dotazione: barra di appiglio, materiale di fissaggio, peso netto ca. 4 kg, KERN MWA-A02
- Stampante a matrice ad aghi, KERN YKN-01
- Stampante per etichette, KERN YKE-01
- Stampante termica, KERN YKB-01N
- Per ulteriori dettagli, un'ampia gamma di accessori e stampanti adatte vedi Internet

DI SERIE



SU RICHI.



FACTORY

\* Nei paesi CE per le bilance destinate all'uso medico la omologazione è prescritta per legge, si prega di provvedere all'ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo con CAP.

Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] kg	Divisione omologata [e] kg	Superficie di pesata mm	Prescritta dalla legge Omologazione	
					M	KERN
MWA 300K-1M	300	0,1	0,1	880×840	965-129	
MWA 300K-1PM	300	0,1	0,1	880×840	965-129	

## Pittogrammi



**Interfaccia dati RS-232:**  
Per il collegamento della bilancia alla stampante, al PC o alla rete



**Protezione antispruzzo ed antipolvere IPxx:**  
Il tipo di protezione è indicato nel pittogramma



**Alimentatore universale:**  
con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per A) UE, CH



**Protocollo GLP/ISO:**  
Con data e ora. Solo con stampanti KERN



**Funzionamento a pile:**  
Predisposta per il funzionamento a pila. Il tipo di pila è indicato per ciascun tipo di apparecchio



**Omologazione:**  
Il tempo di approntamento dell'omologazione è specificato nel pittogramma



**Funzione Hold:** In presenza di pazienti inquieti in piedi, seduti o sdraiati viene calcolato un valore di pesata stabile eseguendo una media dei valori rilevati



**Funzionamento ad accumulatore:**  
Batteria ricaricabile



**Invio di pallet tramite spedizione:** Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni

Bilancia multifunzione KERN MWA



La figura mostra  
MWA 300K-1M + MWA-A04

Bilancia per sedie a rotelle con rampa integrata e set barra di appiglio con sedile richiudibile – con certificazione di approvazione e autorizzazione all’uso medico fisso, per l’uso professionale nella diagnostica medica

### Caratteristiche

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all’uso medico in base alla norma 93/42/CEE
- Particolarmente adatto alla pesata di pazienti su sedie a rotelle, grazie alla piattaforma a basso profilo di facile accesso
- **1** L’ampio ponte di pesata in acciaio e ideale anche per pazienti obesi
- Livella per un livellamento esatto della bilancia
- Funzione Hold:  
Per pazienti inquieti in piedi o seduti viene calcolato e “congelato” un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai pazienti, per poi leggere il valore di pesata in tutta calma
- Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
- Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
- Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
- 2 barre di appiglio con sedile richiudibile, per montaggio su bilancia per sedie a rotelle KERN MWA 300K100M, Factory Option, da ordinare unitamente alla bilancia, il montaggio successivo non è possibile

- Grazie alle pratiche barre di appiglio con il sedile richiudibile integrato, con pochi gesti è possibile trasformare la bilancia per sedie a rotelle KERN MWA 300K-1M in una bilancia multifunzione. Così i pazienti possono essere pesati in posizione libera, appoggiati alla barra di appiglio oppure comodamente stando seduti. Il sedile può essere abbassato in modo particolarmente delicato grazie ad un ammortizzatore integrato. Se si ribalta il sedile per paziente verso l’alto, la bilancia può essere percorsa con una sedia a rotelle. La barra di rinforzo fornita in dotazione assicura elevata stabilità e resistenza alla torsione. La protezione di serie per le ruote anteriori della sedia a rotelle aumenta ulteriormente la sicurezza
- **2** Rapporto GLP/ISO, stampa del valore del peso, BMI, ecc. con data e ora. Modulo di stampa conforme a FLP/GMP in DE, GB, FR, solo in combinazione con cavo d’interfaccia RS-232 KERN CFS-A01 e stampante YKB-01N
- Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

### Dati tecnici

- Dimensioni LxPxA ca. 1132x880x960 mm (assemblata)
- Dimensioni del sedile LxP 470x310 mm

- Altezza del sedile sopra la piattaforma 460 mm
- Materiale in dotazione: 2 barre di appiglio, barra di rinforzo, La protezione di serie per le ruote anteriori della sedia a rotelle, sedile richiudibile, materiale di fissaggio, Factory Option, il montaggio avviene in fabbrica, la consegna avviene su pallet completamente assemblata
- Peso netto ca. 84 kg

### Accessori

- Copertina rigida di protezione sull’apparecchio indicatore, fornitura 5 pezzi, KERN MBC-A06S05
- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 40 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, KERN MBC-A08
- Alimentatore esterno, 230 V/50 Hz, standard EU, CH, KERN MBC-A10
- Cavo d’interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio esterno, KERN CFS-A01
- Stampante a matrice ad aghi, KERN YKN-01
- Stampante per etichette, KERN YKE-01
- Stampante termica, KERN YKB-01N
- Per dettagli vedi l’Internet

DI SERIE



SU RICH.

FACTORY



\* Nei paesi CE per le bilance destinate all’uso medico la omologazione è prescritta per legge, si prega di provvedere all’ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo con CAP.

Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] kg	Divisione omologata [e] kg	Superficie di pesata mm	Prescritta dalla legge Omologazione	
					M KERN	
MWA 300K-1M	300	0,1	0,1	880x840	965-129	
MWA-A04	Set barra di appiglio con sedile richiudibile, si prega di ordinare con il vostro ordine				-	