

## Accesorios

### Cable de interfaz para RS-232


Para la conexión directa a la impresora o al PC, longitud de cable de aprox. 1,5 m. El ajuste de los parámetros de la interfaz se realiza mediante el teclado de la balanza.

### Consejo

¡Si compra la balanza y la impresora y adaptador Ethernet/WIFI/Bluetooth al mismo tiempo, recibirá el cable de interfaz **gratuito!**

Impresora, ...	PC, YKI-01/-02/-03 KERN	911-013, YKB-01N, YKN-01 KERN	YKE-01 KERN	YKG-01, YKH-01 KERN	YKS-01 KERN
<b>Balanzas</b>					
440, 572, 573, ALJ, ALS, ALT-B, CDS, CKE, DE-D, DS, EMB-V, FCB, FKA, FKB, FKC, FKB-A, IKT, KB, PCB, PCD, PLJ, PLS, KDP				<b>572-926</b>	
BKN, BXS, IXS, KXS-TM, SXS				<b>KXS-A04 (Factory Option)</b>	
EOC, IOC, BID, KIB-T, KIB-TM				<b>EOC-A12</b>	
YKV-01, KGP	<b>572-926</b>			-	
ABJ-NM, ABS-N				<b>ACS-A01</b>	
BFA, BFB, BFN (del año de construcción 2019), GAB-N, GAB-P, IFB, KFB-TM, KFN-TM, NFB, NFN (hasta el año de construcción 2019) PFB, SFB, UFA, UFB, UFC, UFN				<b>CFS-A01</b>	
BFS, CPB, EWJ, KFS-TM, PFB, PFB-M				<b>CFS-A01</b>	-
CFS, CCS, KFS-TM, IFS (año de producción 2015)	-	<b>CFS-A01</b>	-	-	-
ABT-NM, PBJ, PBS				<b>770-926</b>	
DBS, DLB	<b>572-926</b>			-	-
DAB	<b>MLB-A05</b>		<b>MLB-A05</b>	-	<b>MLB-A05</b>
ABP, FES/FEJ, KFS-T				<b>MLB-A05</b>	-
ADB, ADJ, ACS, ACJ, PNS/PNJ				<b>MLB-A05</b>	
HFT				<b>KFF-A01</b>	
EG-N, EW-N				<b>474-926</b>	
PES/PEJ (Cable de interfaz para la impresora YKB-01: MLB-A05)				<b>474-926</b>	
CCA				<b>CCA-A01</b>	
RFE, RPB (no es compatible con YKN-01)	-	<b>CFS-A01</b>	-	<b>CFS-A01</b>	-

### Con los productos de KERN estará listo para afrontar los retos de la Industria 4.0



**CAL INT** **Ajuste automático interno:**  
Ajuste de la precisión mediante pesa de ajuste interna accionada por motor.

**CAL EXT** **Programa de ajuste CAL:**  
Para el ajuste de la precisión. Se precisa de una pesa de ajuste externa.

**ET** **Easy Touch:**  
Adecuado para la conexión, transmisión y control de datos a través de PC o tableta.

**MEMORY** **Memoria:**  
Espacios de memoria internos de la balanza, p. ej. de pesos de tara, datos de pesaje, datos del artículo, PLU etc.

**ALIBI** **Memoria fiscal:**  
Archivado electrónico seguro de los resultados de la balanza, de conformidad con la norma 2014/31/EG.

**KUP** **KERN Universal Port (KUP):**  
permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos, como RS-232, RS-485, SB, Bluetooth, WiFi, Analógico, Ethernet, etc. para el intercambio de datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

**RS 232** **Interfaz de datos RS-232:**  
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red

**RS 485** **Interfaz de datos RS-485:**  
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador u otro periférico. Adecuado para la transmisión de datos a grandes distancias. Red con topología de bus posible

**USB** **Interfaz de datos USB:**  
Para conectar la balanza a una impresora, ordenador u otro periférico

**BT** **Interfaz de datos Bluetooth\*:**  
Para la transferencia de datos de la balanza a una impresora, ordenador u otros periféricos

**WIFI** **Interfaz de datos WIFI:**  
Para la transferencia de datos de la balanza a una impresora, ordenador u otros periféricos

**SWITCH** **Salidas de control (Optoacoplador, E/S digitales):**  
Para conectar relés, lámparas de señales, válvulas, etc.

**D/A ANALOG** **Interfaz analógica:**  
para la conexión de un aparato periférico adecuado para el procesamiento de los valores de medición analógicos.

**DUAL** **Interfaz de segundas balanzas:**  
Para la conexión de una segunda balanza

**LAN** **Interfaz de red:**  
Para la conexión de la balanza a una red Ethernet

**KCP PROTOCOL** **KERN Communication Protocol (KCP):**  
el protocolo de comunicación de KERN es un conjunto de comandos de interfaz estandarizados para las balanzas de KERN y otros instrumentos que permite activar y controlar todos los parámetros relevantes del aparato. Gracias a este protocolo, los dispositivos de KERN con KCP se pueden integrar con facilidad en ordenadores, controladores industriales y otros sistemas digitales.

**GLP INTERN** **Protocolo GLP/ISO:**  
La balanza emite el valor del peso, la fecha y la hora, independientemente de la impresora conectada

**GLP PRINTER** **Protocolo GLP/ISO:**  
Con valor de pesaje, fecha y hora. Solo con impresoras KERN.

**PCS** **Cuentapiezas:**  
Número de referencia seleccionable. Comutación de la indicación de unidad a peso

**RECIP A** **Nivel de fórmula A:**  
Los valores de peso de los ingredientes utilizados en la mezcla de una fórmula se pueden ir sumando y se puede imprimir dicha suma de peso total de una fórmula

**RECIP B** **Nivel de fórmula B:**  
Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla

**SUM A** **Nivel de suma A:**  
Los valores de peso de mercancías de pesaje similar se pueden ir sumando e se puede imprimir dicha suma

**PERCENT** **Determinación del porcentaje:**  
Determinación de la desviación en % del valor teórico (100%)

**UNIT** **Unidades de pesaje:**  
Intercambiable, p. ejemplo: unidades no métricas. Véase en internet

**TOL** **Pesaje con rango de tolerancia:**  
(checkweighing) El valor límite superior e inferior son programables, por ej. en la clasificación y división en porciones. La operación va acompañada de una señal acústica u óptica, ver el modelo correspondiente

**MOVE** **Función Hold (retención):**  
(Programa de pesaje para animales) En el caso de condiciones de pesaje inestables, se calcula un valor de pesaje estable creando un promedio

**IP** **Protección antipolvo y salpicaduras IPxx:**  
En el pictograma se indica el tipo de protección. Véase el diccionario.

**UNDER** **Pesajes inferiores:**  
Toma de carga mediante gancho en el lado inferior de la balanza

**BATT** **Alimentación con baterías:**  
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de pila se indica en cada aparato

**ACCU** **Alimentación con acumulador interno:**  
Juego de acumulador recargable

**MULTI** **Fuente de alimentación de enchufe universal:**  
con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para A) UE, CH, GB B) UE, CH, GB, USA C) UE, CH, GB, USA, AUS

**230 V** **Adaptador de corriente:**  
230 V/50Hz. De serie estándar en EU, CH. Por pedido especial también estándar para otros países (GB, USA, AUS)

**230 V** **Fuente de alimentación integrada:**  
Integrado en la balanza. 230 V/50Hz estándar en EU. Otros estándares como p. ej. GB, AUS, USA a petición

**DMS** **Principio de pesaje: Tiras de medición de ensanchamiento:**  
Resistencia eléctrica en un cuerpo de deformación elástico

**T-FORK** **Principio de pesaje: Sistema de medición de diapason:**  
Un cuerpo de resonancia se hace oscilar electromagnéticamente según la carga

**FORCE** **Principio de pesaje: Compensación de fuerza electromagnética:**  
Bobina en un imán permanente. Para los pesajes más precisos

**SC TECH** **Principio de pesaje: Tecnología Single-Cell:**  
Desarrollo del principio de compensación de fuerzas con la mayor precisión

**M +3 DAYS** **Homologación:**  
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles

**DAKkS +3 DAYS** **Calibración DAKkS de balanzas (DKD):**  
En el pictograma se indica la duración de la calibración DAKkS en días hábiles

**ISO +4 DAYS** **Calibración de fábrica (ISO):**  
En el pictograma se indica la duración de la calibración de fábrica en días hábiles

**1 DAY** **Envío de paquetes:**  
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días

**2 DAYS** **Envío de paletas:**  
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días

\*La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso realizado por KERN & SOHN GmbH de esas marcas cuenta con la debida licencia. Otras marcas/denominaciones comerciales son propiedad de los titulares correspondientes.